



KB663DT

Hřebenová přípojnice jazýčková 10mm²/13mod. pro 4P chránič + 9 x jistič MKN/MLN

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Architektura

Počet pólů 4

Rozměry

Délka 234 mm

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} 4000 V

Provozní napětí AC 230 - 400 V

Připojení

Průřez plného vodiče 10 mm²

Typ konektoru/zástrčky Fázová přípojnice s kolíkem

Kapacita

Počet modulů 13

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnici RoHS Ano