




KB663DT

Hřebenová přípojnice jazýčková 10mm²/13mod. pro 4P chránič + 9 x jistič MKN/MLN

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Architektura

Počet pólů	4
------------	---

Rozměry

Délka	234 mm
-------	--------

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	4000 V
Provozní napětí AC	230 - 400 V

Připojení

Průřez plného vodiče	10 mm ²
Typ konektoru/zástrčky	Fázová přípojnice s kolíkem

Kapacita

Počet modulů	13
--------------	----

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano