



47746089

**Розетка з з/к 2X цільна, пол.білизна, 16A/250В Q.1**

**Технічні характеристики**

**Напруга**

Номінальна напруга 250 V

**Електричний струм**

Номінальний струм 16 A

**Частота**

Частота 50 - 60 Hz

**Матеріали**

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Оксамитовий

Матеріал Дюропласт

Обробка Необроблений

**Розміри**

Висота 120 mm

Ширина 80 mm

Глибина 50 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 25 mm

**Установлення, монтаж**

Монтаж на Внутрішня установка

Положення для монтажу/підключення Високий

**Підключення**

Тип з'єднання Гвинтова клема

Тип монтажу Монтаж гвинтами  
Гачкове кріплення

**Обладнання**

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

**Акcesуари**

Має поле для маркування Ні

**Емність**

Кількість модулів 2

**Безпека**

З посиленням захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

**Функції**

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

**Ідентифікація**

З відбитком Ні

**Тексти**

Накладка Суцільна кришка

Захист Без посиленого захисту контакту

---

**Сумісний із**

Q.x

---

**Sustainability**

---

REACH-SVHC free

Так

---

Відповідність RoHS

Так

---