



UM05R

Railsysteem-verbindingsset 30 x 5/ 10 mm 1-polig 100 mm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Afmetingen

Hoogte railsysteem	30 mm
Dikte rail	10 - 10 mm

Installatie, montage

Aandraaimoment	20 - 20 NM
----------------	------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja