



UM05R

Propojovací sada přípojníc 30x10 mm pro rozvaděče FG, flexibilní, 1pólová

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	630 A
-----------------	-------

Architektura

Počet pólů	1
------------	---

Rozměry

Výška přípojnice	30 mm
Šířka/tloušťka přípojnice	10 - 10 mm

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	20 - 20 Nm
----------------------------	------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano