



M54627030

**Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 60x90mm steingrau**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 60 mm |
| Breite | 90 mm |

**Zubehör**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |
|------------------|----------------|

**Einstellungen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 90 - 90 |
|---------------|---------|

**Werkstoff**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Werkstoff  | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt            |
| Farbe      | Steingrau              |
| RAL Nummer | 7030                   |

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

**Normen**

|  |      |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

**Ausstattung**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|