

Scheda tecnica del prodotto

B04021

 BOCCHIOTTI



B04021



Centralino 36 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 36 GRI

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Corrente

Corrente nominale	125 A
-------------------	-------

Equipaggiamento

Numero di guide DIN	2
Numero di file	2
Con serratura	No
Con morsettiera di neutro	No

Numero di moduli

Numero di moduli	36
------------------	----

Serie

Altezza	450 mm
Larghezza	408 mm
Profondità	137 mm
Numero di unità in larghezza	19

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

Materiali

Materiale	Plastica
Codice RAL	7035
Colore	Grigio

Equipaggiamento

Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

Materiali

Resistente agli ultravioletti	Si
-------------------------------	----

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK09
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40
Tipo di bloccaggio	Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	960 °C

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Scheda tecnica del prodotto

B04021

Illustrazioni | Disegni

