



B06804



Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linee TMC/TMU bianco SMN W

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 9001

finitura superficiale Opaco

Materiale Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)

Serie

Numero di unità 3

Equipaggiamento

Con cavo in ingresso Sì

Installazione, montaggio

Posizione di montaggio/collegamento Orizzontale
Verticale

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP40

Resistenza agli urti IK IK07

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio 15 - 60 °C

Adatto per

TMC / TMU

01 TMC 22x10 / 01 TMU 22x10 / 02 TMC 30x10 / 02 TMU 30x10 / 03 TMC 40x10 / 03 TMU 15x17 / 04 TMC 15x17 / 04 TMU 25x17 / 05 TMC 25x17 / 05 TMU 40x17 / 06 TMC 40x17 / 07 TMC 60x17 / 08 TMC 50x20

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì

Illustrazioni | Disegni

