



KDN263AZS

Phasenschiene 2P Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD mit Hilfsschalter 10 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 2

Abmessungen

Länge 185 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U_{imp} 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module 10,50

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja