



KDN263AZS

**Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma LN przerwa 1M + akc 10mm<sup>2</sup> 63A 10M**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 63 A

**Architektura**

Liczba biegunów 2

**Wymiary**

Długość 185 mm

**Napięcie**

Znamionowe napięcie udarowe U<sub>imp</sub> 4000 V

Napięcie znamionowe łączeniowe U<sub>e</sub> (AC) 230 - 400 V

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 10 mm<sup>2</sup>

Typ złącza/wtyku Szyna zbiorcza fazowa z widełkami

**Pojemność**

Liczba modułów 10,50

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak