



WH11140400A



**basico: 2x Leucht-Impulstaster A-R mit Front für Kombination Weiss**

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Taststrom 10 A

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Taste

Polanzahl 2

##### Werkstoff

Farbe Weiss

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Ja

##### Abmessungen

Höhe 47 mm

Breite 58 mm

Tiefe 45 mm

Einbautiefe 37,3 mm

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Ausführung Taster Serientaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

##### Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

##### Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stossfestigkeit IK IK02

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

##### Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Schaltart/Variante Serientaster Wechsler

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja