



WH11140400A



basico: 2x poussoir lumineux F-O avec face pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 2

Matière

Couleur Blanc

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Oui

Dimensions

Hauteur 47 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 45 mm

Profondeur de montage 37,3 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Inscription Sans inscription

Type de commutation Série contact inverseur à bouton-poussoir

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui