



533023

one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 16 AX (200W LED (SBL))

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Materiały

Materiał Metal
Tworzywo sztuczne

Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy
Połączenie śrubowe

Wymiary

Wymiary 55.50 x 55.50 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20
Odporność na uderzenie IK IK05

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi
Oświetlenie Bez podświetlenia (nie może być podświetlony)
Rodzaj łącznika 3x 1-biegunowy wył.

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak