



B06540

**Coffret modulaire étanche Pablo 12 modules 750°C IP65 12M G**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
-------------	------------

**Equipement**

Nombre de rangées	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

**Capacité**

Nombre de modules	12
-------------------	----

**Dimensions**

Hauteur	263 mm
Largeur	314 mm
Profondeur	143 mm
Largeur de montage	314 mm
Largeur en modules	13

**Couvercle, porte**

Type de poignée	Bouton poussoir
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

**Matière**

Matériau	Plastique
Code RAL	7035
Couleur	Gris

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Matière**

Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui
---------------------------------------	-----

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK09
Classe de protection (IP)	IP65
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	650 °C

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui