



FZ006NM2

Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	619 mm
Šířka	519 mm
Hloubka	12 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Částečné dveře
Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Počet zámků	0

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Práškové lakování

Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vpravo
------------------------	--------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP44
Typ uzamčení	Bez objímky proti zlomení

Vybavení

Počet polí v šířce	2
--------------------	---

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano