



KDN699B

Phasenschiene 3P+N 125A Gabelanschluss 35mm² Neutral rechts

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Architektur

Polanzahl 4

Abmessungen

Länge 996.80 mm

Spannung

Stossspannungsfestigkeit 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 35 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module 56

Nachhaltigkeit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja