



KDN699B

Barre de pontage 3P+N 125A fourche 35mm² neutre à droite

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Dimensions

Longueur	996.80 mm
----------	-----------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
-------------------------------------	--------

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
------------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	35 mm ²
---	--------------------

Type de connexion / prise	Barre de pontage avec fourche
---------------------------	-------------------------------

Capacité

Nombre de modules	56
-------------------	----

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----