



KDN699B

Phasenschiene 3P+N 125A Gabelanschluss 35mm² Neutral rechts

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Abmessungen

Länge	996,80 mm
-------	-----------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
------------------------------	--------

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V
-------------------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 mm ²
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel
-----------------------	-------------------------

Kapazität

Anzahl Module	56
---------------	----

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----