



KDN699Z

Phasenschiene 3P+N+1/2mod 125A Gabelanschluss 35 mm² L1L2L3N-1/2

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Architektur

Polanzahl 4

Abmessungen

Länge 957 mm

Spannung

Stossspannungsfestigkeit 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 35 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module 54

Nachhaltigkeit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja