



KDN699Z

Barre de pontage 3P+N + 1/2mod accessoire 125A fourche 35mm² L1L2L3N-1/2

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Dimensions

Longueur 957 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 400 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 35 mm²

Type de connexion / prise Barre de pontage avec fourche

Capacité

Nombre de modules 54

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui