



KDN699Z

**Barre de pontage 3P+N + 1/2mod accessoire 125A fourche 35mm<sup>2</sup> L1L2L3N-1/2**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Architecture**

Nombre de pôles	4
-----------------	---

**Dimensions**

Longueur	957 mm
----------	--------

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
-------------------------------------	--------

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
------------------------------	-------------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide	35 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Type de connexion / prise	Barre de pontage avec fourche
---------------------------	-------------------------------

**Capacité**

Nombre de modules	54
-------------------	----

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----