



FL712E

**ORION+ ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ Π400ΧΥ150ΜΜ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Συνδεσιμότητα**

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

**Υλικά**

Υλικό Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)

Μεταχείριση Ακατέργαστο

**Διαστάσεις**

Ύψος 1050 mm

Πλάτος 400 mm

Βάθος 2 mm

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι