



WH53820303Q



**kallysto apparent complet: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 Gris Clair**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant de sortie 2400 mA

Courant assigné nominal 16 A

**Tension**

Tension de sortie 5 - 5 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 54 mm

Nombre d'unités 3

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 13 USB

**Installation, montage**

Montage En saillie

Position de montage/connexion Vertical

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect  
Raccordement à fiche  
Borne de raccordement

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB USB

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK04

---

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

---

**Fonctions**

---

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

---

Avec éclairage fonctionnel	Non
----------------------------	-----

---

**Identification**

---

Avec inscription	Non
------------------	-----

---

**Textes**

---

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
---------	---

---

Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A
------------------------	--------------------------

---

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	---

---

Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser
----------------------	---

---

Type	Appareil gr. I
------	----------------

---

**Convient pour**

---

kallysto montage en saillie	
-----------------------------	--

---

**Durabilité**

---

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

---