



WH26186704C

kallysto.trend UP komplett: Schlüsseltaster/1p/ 1->0 / ohne Zylinder Anthrazit

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 25 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel ohne Zylinder

Polanzahl 1

Werkstoff

Farbe Anthrazit

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 94 mm

Breite 94 mm

Tiefe 79 mm

Einbautiefe 7 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 72 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"

Schaltart/Variante Schliesser

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja