



FL711E

ORION+ ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ Π300ΧΥ150ΜΜ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Υλικά

Υλικό Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 1050 mm

Πλάτος 300 mm

Βάθος 2 mm

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι