



FL711E

ORION+ ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ Π300ΧΥ150ΜΜ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
-----------------	-------------------

Υλικά

Υλικό	Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	1050 mm
Πλάτος	300 mm
Βάθος	2 mm

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι