



M-TL10018

**Porte en tôle d'acier IP40 avec tôle perforée 1000x1800 (lxh) laqué**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1696 mm
Largeur	995 mm
Profondeur	20 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Butée de porte

**Matière**

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui