



WH\_101501E



**Einsatz: Schalter S3 und Taster A-R**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Blau
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
Mit Krallenbefestigung	Nein

**Abmessungen**

Einbautiefe	13.2 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32.9 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

**Texte**

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Schaltart/Variante	Wechselschalter S3 / Taster Wechsler

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----