



WH36182400A

robusto Interr. à clé carrée S1/1p/0-1-2-1&2/ + face IP55 pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 250 - 250 V |
| Tension nominale | 250 V |

Installation, montage

| | |
|---------|------------------------|
| Montage | Encastré En saillie |
|---------|------------------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 20 A |
|-------------------------|------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions | 86 x 86 mm |
| Profondeur | 45.8 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 28 mm |

Matière

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Couleur | Blanc de sécurité |
| Matière | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Non traité |

Architecture

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

Raccordement

| | |
|---------------------------|---|
| Type de connexion / prise | Verrou tournant Bouton-poussoir/interrupteur |
|---------------------------|---|

Textes

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Type de commutation | Schéma interrupteur double 1/1-pôle |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |