



UM33B

**Railkoper 30 x 10 mm b = 750 mm**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 630 A |
|-----------------|-------|

**Afmetingen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Dikte rail         | 10 - 10 mm |
| Hoogte railsysteem | 30 mm      |
| Lengte stroomrail  | 750 mm     |

**Samenstelling**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 3 |
|-----------------------------|---|

**Materiaal**

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiaal | Koper |
|-----------|-------|

**Samenstelling**

|           |      |
|-----------|------|
| Type rail | Plat |
|-----------|------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |