



VU60NKM

Mauerkasten für Multimedia, volta, UPV, 60 PLE

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen | 5 |
| Anzahl Reihen | 5 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |

Kapazität

| | |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 60 |
|---------------|----|

Funktionen

| | |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Höhe | 880 mm |
| Breite | 348 mm |
| Tiefe | 98 mm |
| Einbauhöhe | 865 mm |
| Einbaubreite | 314,50 mm |
| Einbautiefe | 89 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |

Konnektivität

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Werkstoff

| | |
|------------|------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL Nummer | 7035 |
| Farbe | Lichtgrau |

Ausstattung

| | |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
| Mit Montageplatte | Ja |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Schließungstyp | Ohne Schloss |
| Glühdrahttest | 650 °C |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|