




GAPSET1

SET 1 Arbeitsplatz mit 3 Std+USB-Charger 15W 2xRJ45 Cat.6A Frontrastend ww

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Spannung

Nennspannung 250 - 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Verkehrsweiß

RAL Nummer 9016

Abmessungen

Höhe 50 mm

Breite 120 mm

Tiefe 54 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 55 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Wago Winsta

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,5 - 2,5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Geräteeinbaukanal frontrastend

Konnektivität

Montageart Anreihbar

Anschluss-/Steckertyp USB AC

Ausstattung

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Ja

Kapazität

Anzahl Module 5

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Texte

Schutz Erhöhter Berührungsschutz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja