



GAPSET1

SET 1 Arbeitsplatz mit 3 Std+USB-Charger 15W 2xRJ45 Cat.6A Frontrastend ww

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9016

Abmessungen

Höhe	50 mm
Breite	120 mm
Tiefe	54 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	55 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm ²
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	2

Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal frontrastend
-------------	--------------------------------

Konnektivität

Montageart	Anreihbar
Anschluss-/Steckertyp USB	AC

Ausstattung

Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

Kapazität

Anzahl Module	5
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Texte

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
--------	---------------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja