



VS118PS

Kleinverteiler,golf,APV,18PLE,1-reihig,IP40,QC-Klemme N+PE,weiße Tür

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 400 - 400 V

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 1

Anzahl Reihen 1

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutraleiterklemmenblock Ja

Kapazität

Anzahl Module 18

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät Nein

Mit Leitungseinführung Ja

Lieferumfang

Anzahl der FI-Schalter im Verteiler 0

Abmessungen

Höhe 252 mm

Breite 390 mm

Tiefe 99 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten 18

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig Nein

Sicherheit

Schutzklasse Schutzklasse II

Stossfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP40

Sicherheit

Schliessungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	650 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----