



286710



## Tronic-Drehdimmer Hauselektronik

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

#### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

#### Werkstoff

Werkstoff Metall  
Kunststoff

#### Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 50 mm

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement Dreh-/Druckknopf

#### Texte

Dimmprinzip Phasenabschnitt

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Montageart Mit Spreizkrallen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

#### Ausstattung

Nebenstelleneingang Nein

#### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja