



B00669



Minicanale 2 scomparti con coperchio standard bianco TMC 50/2x20 W

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	20 mm
Larghezza	50 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	724 - 724 mm ²

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	9001
Colore	Bianco

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
-------------------------	------------

Equipaggiamento

Numero scomparti	1
------------------	---

Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

