



VDQ06057011

**Verschlussdeckel Q06 200x200mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsschutzrahmen

Ja

Mit Bodenbelagsaussparung

Ja

**Abmessungen**

Einbautiefe

60 mm

Einbaubreite

200 mm

Einbaulänge

200 mm

Länge

219 mm

Breite

219 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung

5 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme)

Q06

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage

Ja

Geeignet für Betoninstallation

Ja

Geeignet für Außenbereich

Nein

Geeignet für Doppelbodeneinbau

Ja

Geeignet für Nasspflege

Nein

**Anleitung**

Bodenpflege

Trocken

**Werkstoff**

Werkstoff

Polyamid (PA)

Oberfläche

Pulverbeschichtet

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)

5 kN

**Abdeckung, Tür**

Werkstoff Deckel

Polyamid (PA)

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last auf kleine Oberfläche

3 kN

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung

Ohne Deckel

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal

Ja

**Texte**

Kabelauslass

Ohne Kabelauslass im Deckel

**Werkstoff**

Farbe

Eisengrau

RAL Nummer

7011

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen

0

Anzahl der Steckdosen SCHUKO

0

**Ausstattung**

Anzahl der Gerätetische

0

**Sicherheit**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Schutzart IP                        | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK                   | IK08 |
| Schutzart IP im ungenutzten Zustand | IP30 |

**Nachhaltigkeit**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogenfrei   | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

