



VDQ06057011

caja de registro Q06 revestimiento 5mm

Características técnicas

Arquitectura

Con marco de protección para alfombras

Sí

Con entalladura para pavimento

Sí

Dimensiones

Profundidad de montaje

60 mm

Anchura de instalación

200 mm

Longitud de montaje

200 mm

Longitud

219 mm

Anchura

219 mm

Profundidad para la instalación del revestimiento

5 mm

Configuración

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)

Q06

Instalación, montaje

Adecuado para montaje en cavidad en suelo

Sí

Adecuado para la instalación de hormigón

Sí

Adecuado para uso en exteriores

No

Adecuado para instalación en suelo elevado

Sí

Adecuado para limpieza en mojado

No

Instrucciones

Mantenimiento del suelo

Seco

Materiales

Material

Poliamida (PA)

Tratamiento

Con revestimiento en polvo

Condiciones de uso

5 kN

Cubierta, puerta

Material de la parte superior

Poliamida (PA)

Condiciones de uso

3 kN

Cubierta, puerta

Tipo de tapa

Sin tapa

Funciones

Adecuado para conductos subterráneos

Sí

Texto

Salida de cable

Sin salida de cable en la cubierta

Materiales

Colour

Gris plata

Código RAL

7011

Conexión

Número de entradas de conductos de cables

0

Número de tomas SCHUKO

0

Equipo

Número de cajas de salida

0

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK08
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP30

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

