



6768843515



W.1 Łącznik uniwersalny z gniazdem z uziemieniem pionowy, kompletny, IP55, szary

Właściwości techniczne

Wymiary

Wymiary 147 x 76 mm

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Prąd załączania 16 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Materiały

Kolor Szary

Wykończenie powierzchni Mat

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

Sprzęt

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Typ złącza/wtyku gniazdo Bolec uziemiający

Obrócona wkładka centralna Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z zaciskami śrubowo-windowymi

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak