



FG23XD1

Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 432 M

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|----------------------------|---------|
| Höjd | 1900 mm |
| Bredd | 850 mm |
| Djup | 600 mm |
| Material tjocklek sidovägg | 1,50 mm |

Säkerhet

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP54 |
| Skyddsklass | Isoleringsklass I |
| Låstyp | 3 mm dubbelspårås Specialverktyg |
| Slagtålighet IK | IK10 |

Utrustning

| | |
|----------------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd | 3 |
| Antal öppningar för flänsplattor | 6 |

Installation, montering

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Montering | Golvmontering |
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej |

Material

| | |
|------------|----------------|
| Färg | Ljusgrå |
| RAL-kod | 7035 |
| Behandling | Pulverlackerad |
| Material | Stål |

Utrustning

| | |
|-------------|----|
| Antal rader | 36 |
|-------------|----|

Skydd, dörr

| | |
|-----------------------|-----|
| Antal dörrar | 1 |
| Antal lås | 1 |
| Dörr/lock transparent | Nej |

Elektrisk ström

| | |
|-----------|--------|
| Märkström | 1600 A |
|-----------|--------|

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|

Illustrationer | teckningar

