



KB263A

**Puente de unión de lengüeta 2P, 10 mm<sup>2</sup>, 63A, 12M color gris**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada

63 A

**Arquitectura**

Número de polos

2

**Dimensiones**

Longitud

210 mm

**Tensión**

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)

4000 V

Tensión asignada de empleo en alterna

230 - 400 V

**Conexión**

Sección transversal de conductor rígido

10 mm<sup>2</sup>

Tipo de conector/enchufe

Barra de fase con horquilla

**Capacidad**

Número de módulos

12

**Sostenibilidad**

Conforme con RoHS

Sí