



KB263A

Barretta di cablaggio 2P 12 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	63 A
-------------------	------

Architettura

Numero di poli	2
----------------	---

Serie

Lunghezza	210 mm
-----------	--------

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V
--	--------

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V
--------------------------------	-------------

Connessione

Sezione conduttore rigido	10 mm ²
---------------------------	--------------------

Tipo di connettore	Sbarra di fase con pin
--------------------	------------------------

Numero di moduli

Numero di moduli	12
------------------	----

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----