




KB263C

**Overbruggingsbaar - 2P - 24 M.**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

**Architectuur**

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 2 |
|--------------|---|

**Afmetingen**

|        |        |
|--------|--------|
| Lengte | 420 mm |
|--------|--------|

**Spanning**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 4000 V |
|---------------------------------|--------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 230 - 400 V |
|----------------------|-------------|

**Aansluiting**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Doorsnede stijve geleider | 10 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|--------------------|

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Type connector/stekker | Faserail met pen |
|------------------------|------------------|

**Capaciteit**

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modules | 24 |
|----------------|----|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|