



EG103



**Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Leistung**

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

**Funktionen**

Gangreserve in Jahren	5 y
Mit Netzsynchronisation	Nein
Mit Quartz Synchronisation	Ja
Anzahl Funktionskanäle	1

**Ausstattung**

Genauigkeit pro Tag	1,50 s
Mit Impulsprogramm	Nein
Anzahl Kanäle	1

**Anschluss**

Kontaktart 1x Wechsler

**Einstellungen**

Tagesprogramm	Nein
Wochenprogramm	Ja
Jahresprogramm	Nein

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Texte**

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Tastensperre mittels Sperrschlüssel

**Abmessungen**

Höhe	85 mm
Breite	35 mm
Tiefe	64 mm

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Elektrische Hauptattribute**

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen 1 min