



FB8013009016

**Calha FB 82x130; 4 agramos/m**

**Características técnicas**

**Dimensões**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Altura           | 82 mm   |
| Largura          | 130 mm  |
| Comprimento      | 2000 mm |
| Largura da tampa | 130 mm  |

**Tampa, porta**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Número de tampas montáveis | 1 |
|----------------------------|---|

**Dimensões**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Secção transversal interior | 8930 - 8930 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|-----------------------------|

**Capacidade**

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos) | 33 |
|------------------------------------------------------------------|----|

**Materiais**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Material   | Policloreto de vinilo (PVC) |
| Tratamento | Sem tratamento              |
| Código RAL | 9016                        |
| Cor        | Branco trânsito             |

**Segurança**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
| Índice de proteção IP      | IP20 |

**Normas**

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12 | Não |
|------------------------------------------------------------------------|-----|

**Condições de utilização**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 60 °C |
|------------------------------|------------|

**Conetividade**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Acoplamento de calhas | Sem acoplamento |
|-----------------------|-----------------|

**Equipamento**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Número de partições                | 0     |
| Número de compartimentos           | 1 - 2 |
| Número de partições conectáveis    | 3     |
| Clipe de fixação de cabos incluído | Sim   |
| Com película protetora             | Não   |

**Instalação, montagem**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Perfuração da base | Sim |
|--------------------|-----|

**Sustentabilidade**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|

**Imagens e esquemas**

