



WH25861200C

**kallysto.line encastré Gr.1 complet: Interrupteur S6 lumineux + Prise T13 Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Dimensions	92 x 92 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Matière**

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Matière	Duroplast
Finition	Mat

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Équipement**

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Oui
Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----