



722\_202\_010

uniway socle enfichable IP2X 160 A, 180 mm (20 fentes de 9 mm chacune)

Caractéristiques techniques

Dimensions

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Hauteur                            | 35 mm    |
| Largeur                            | 120 mm   |
| Profondeur                         | 180 mm   |
| Largeur/épaisseur du jeu de barres | 3 - 3 mm |
| Hauteur de barre du jeu de barres  | 15 mm    |

Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 7 |
|-----------------|---|

Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 160 A |
|-------------------------|-------|

Matière

|          |                |
|----------|----------------|
| Code RAL | 7035           |
| Matière  | Polyamide (PA) |

Éléments fournis

|            |     |
|------------|-----|
| Avec cache | Oui |
|------------|-----|

Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP2X |
|-------------------------|------|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

