



722_202_010

uniway socle enfichable IP2X 160 A, 180 mm (20 fentes de 9 mm chacune)

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	35 mm
Largeur	120 mm
Profondeur	180 mm
Largeur/épaisseur du jeu de barres	3 - 3 mm
Hauteur de barre du jeu de barres	15 mm

Architecture

Nombre de pôles	7
-----------------	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Matière

Code RAL	7035
Matière	Polyamide (PA)

Éléments fournis

Avec cache	Oui
------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

