



LNH41250SM

**Mespatroon NH4 1250A 500 V gG middenmelder**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Afschakelkarakteristiek gG

**Zekering**

Zekeringsgrootte NH4

Kenmerken zekering gG

**Spanning**

Type voeding AC

Nominale spanning Ue 500 - 500 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 500 - 500 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 1250 A

**Gebruiksvoorwaarden**

Geïsoleerd Nee

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 120 kA

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN 87 W

**Afmetingen**

Hoogte 200 mm

Breedte 100 mm

Diepte 119 mm

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja