



LF3006007030

#### Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x60mm steingrau

##### Technische Eigenschaften

###### Abmessungen

Höhe	30 mm
Breite	57 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	1500 - 1500 mm <sup>2</sup>

###### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	7
---	---

###### Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	7030
Farbe	Steingrau

###### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

###### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

###### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

###### Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

###### Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklemme im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

###### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

###### Abbildungen | Zeichnungen

